

Garant UNILINE

CLEANING Tower Forma H móvil, Tipo: L



Datos de pedido

Número de pedido	987103 L
GTIN	4062406588922
Clase de artículo	9GC

Descripción

Ejecución:

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La CLEANING Tower Forma H se puede equipar **por ambos lados**. En el compartimento más profundo se pueden colocar 2 colectores de residuos n.º 987110 tam.45. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.

Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales en tam. L permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Suministro:

CLEANING Tower forma H asimétrica; suplemento n.º 955476 tam. L; 2 tiradores deslizantes n.º 955496 tam. 1.

Con 4 rodillos de dirección, Ø 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Altura: 2290 mm
Anchura: 750 mm
Profundidad: 750 mm
Anchura útil: 690 mm
Profundidad útil: 180/ 330 mm
Peso: 96 kg

Descripción técnica

Profundidad útil	180/ 330 mm
Altura	2290 mm
Capacidad de carga	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Anchura	750 mm
Anchura útil	690 mm
Ø rueda	125 mm
Peso	96 kg
Profundidad	750 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Unidad de limpieza

Accesorios

Suplemento para UNI Tower L Tipo GREY	955476 GREY
Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas Tipo 1	955459 1
CLEANING Tower Forma H estacionario Tipo L	987102 L
Tirador deslizante UNI Line Tipo 1	955496 1
Pictograma UNI Line Tipo CLEANING	955474 CLEANING