



Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 500 mm, Altura / ancho de balda: 1960/1994mm



Datos de pedido

Número de pedido	992203 1960/1994
GTIN	4052941773143
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Bastidor de estantería de acero galvanizado de alta resistencia, laminado en frío, con tensores horizontales. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 53 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Los pisos de almacenamiento están compuestos de estantes individuales segmentados.

Carga máxima por estante: 400 kg.

Carga por módulo:

con altura 1960 mm 1600 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1250 kg (con una anchura de 2570 mm);

con una altura de 2967 mm 2000 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1800 kg (con una anchura de 2570 mm).

Requisito para carga por módulo máx.:

Altura máxima del piso de almacenamiento inferior 200 mm, altura máxima de compartimento 600 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:

Estantería básica: Longitud nominal + 62 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal + 31 mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas con cargas ligeras y medianas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

Suministro:

6 travesaños longitudinales y 6 estantes cada uno.

Nota:

- **Las mordazas de sujeción no están incluidas en el volumen de suministro.**
- **Las estanterías de gran envergadura WR 3000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 991930 – 991967, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Material: galvanizado

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 2025 mm

Número niveles de almacenamiento: 6

Carga por estante: 400 kg

Descripción técnica

Altura	1960 mm
Carga por estante	400 kg
Anchura estante	1994 mm
Número niveles de almacenamiento	3
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	2025 mm
Intervalo de empleo	Estantería de gran envergadura
Profundidad de estante	500 mm
Número de estantes	6
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	400 kg
Grosor estante	40 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Estantería de gran envergadura

Accesorios

balda, galvanizado Anchura 1994 mm

992222 1994