



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, Ø DC h8 (mm o pulgadas): 8,1



Datos de pedido

Número de pedido	114031 8,1
GTIN	4062406744366
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Producto de sucesión para n.º 114030.

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 338

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 118 grados

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 62,9 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 75 mm

Longitud total L: 117 mm

Ø de mango D_s : 8,1 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta L_c	75 mm
---------------------------------------	-------

Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Ø de mango D _s	8,1 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	62,9 mm
Norma	DIN 338
Ø nominal D _c	8,1 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud total L	117 mm
Ángulo de punta	118 grados
Número de filos Z	2
Mango	Mango cilíndrico
Serie	CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	18 m/min	P
GG(G)	adecuado	30 m/min	K

CuZn	adecuado	40 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.º114031 con caja Tipo 6-10	115051 6-10
Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 como juego de recambio Tipo 6-10	115056 6-10