



Aparato de ajuste previo UNO, Tipo: UP



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 355020 UP |
| GTIN | 4034221174642 |
| Clase de artículo | 34H |

Descripción

Ejecución:

- Pantalla táctil grande múltiple con superficie de Microvision intuitiva y sencilla.
- Dispositivo calibrador en el alojamiento base SK50.
- Múltiples posibilidades de almacenamiento para alojamientos para herramientas, adaptadores y elementos de maniobra, como un ratón, teclado e impresora.
- Ajuste rápido de los dos ejes mediante Release-by-Touch (X/Z) individualmente o simultáneamente.
- Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z) mediante una rueda giratoria.
- Husillo con indexación de 4×90° y 3×120° y freno de husillo neumático para herramientas de torneado.
- Cámara con ampliación de 32 compartimentos.

El dispositivo funciona junto con las soluciones de software opcionales disponibles relacionadas con la producción Hoffmann Group Connected.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de herramientas en la máquina en la producción o en la preparación del trabajo.

Suministro:

Teclado, ratón, impresora térmica de etiquetas con etiquetas, limpiador de cantos de corte, cámara externa para la administración de fotografías, armario inferior (una puerta batiente, tres cajones), software de medición en todos los idiomas principales, **puesta en marcha y formación incluida (1 día).**

Partes opcionales:

Los aparatos de ajuste previo Haimer son compatibles con las reducciones GARANT n.º 354771; 354773; 354775; 354777 y 354779. Descuentos para Haimer disponibles bajo petición.

Nota:

Se incluye la conexión a la transferencia de datos del aparato de ajuste previo a la máquina herramienta mediante un posprocesador. Se necesita previamente una prueba de compatibilidad con los postprocesos estándar de HAIMER. Esto puede suponer un coste adicional si su máquina no está incluida en este paquete estándar.

Otros modelos UNO (enfoque automático y accionamiento automático) y serie constructiva VIO disponibles bajo petición.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Peso | 300 kg |
| Anchura total | 2264 mm |
| Alojamiento base | Husillo de precisión ultra SK50 |
| Campo de medición X | 400 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Anchura base | 1294 mm |
| Campo de medición Z | 400 mm |
| Esfuerzo del husillo | 30 kg |
| Ajuste rápido | neumático |
| Segunda cámara en el soporte del objetivo | no |
| Horquilla de control X | 100 mm |
| Altura total | 1735 mm |
| Serie | Hoffmann Group Connected |
| Interfaz | Hoffmann Group Connected |
| Tamaño de la pantalla | 22 pul |
| Tipo de producto | Instrumento de ajuste |

