



Surtido de herramientas "Robust 45 Move" eléctrico 63 piezas, Cantidad de herramientas: 63



Datos de pedido

Número de pedido	680104 63
GTIN	4003773082606
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Amplio surtido de herramientas para electrónica en maleta para herramientas de alta calidad. Con unidad de transporte y mango telescópico.

Maleta de polipropileno para las condiciones de uso más duras: Estanco al polvo y al agua y resistente a altas temperaturas.

Suministro:

Nivel de burbuja para electricistas: 1 ud. n.º 467415 tam. 430

Nivel de burbuja de bolsillo Electric: 1 ud. n.º 467484 tam. 70

Llave de dos bocas "JOKER": 1 ud. tam. 10×13 mm

Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.º 623550

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, 28 piezas: 1 ud. n.º 630295 tam. S

Destornillador para Pozidriv, aislado según VDE: 1 ud. tam. 1

Destornillador para ranura, aislado según VDE: 1 ud. tam. 3,5 mm

Surtido VDE Kraftform Kompakt, 16 piezas: 1 ud. similar a n.º 667260

Alicates universales de punta, cromados, aislados conforme a VDE: 1 ud. n.º 701655 tam. 145

Alicates regulables Cobra® atramentados: 1 uds. n.º 705800 tam. 180

Alicates de boca redonda plana acodados aislados según VDE: 1 uds. n.º 713700 tam. 200

Alicate de corte lateral mod. fuerte, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.º 723500 tam. 200

Alicate de corte lateral, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.º 725300 tam. 160

Herramienta pelacables universal ErgoStrip®: 1 ud. n.º 728091 tam. 8-13

Alicate pelacables hasta 16 mm² Preci Strip: 1 ud. n.º 728631 tam. 16

Alicate de instalación, aislado según VDE: 1 uds. n.º 728787 tam. 200

Alicate de engarce para virolas de cable hasta 16 mm²: 1 ud.

Cinceles para electricistas: 1 ud. n.º 743000 tam. 250

Martillo de herrero: 1 ud. tam. 300 g

Tenazas llave: 1 uds. n.º 813700 tam. 180

Navaja pelacables fija, aislada conforme a VDE: 1 ud. n.º 844410

Maleta para herramientas: 1 ud. "Robust 45 Move"

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en maleta para herramientas.

Descripción técnica

Quality Dress	Robust45 Move
Número de piezas	63
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Llave multifuncional TwinKey®	623550
Alicates de corte lateral, cromadoAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725300 160
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813700 180
Surtido VDE Kraftform Kompakt Número de piezas 18	667260 18
Cuchillo pelacables fijocompletamente aislada según VDE	844410
Alicates universales de punta, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 145 mm	701655 145
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado28 piezas Tipo S	630295 S
Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	723500 200
Herramienta pelacables universal ErgoStrip® para Ø de cable 8-13 mm	728091 8-13

Nivel de burbuja de bolsillo Electric Longitud 70 mm	467484 70
Nivel de burbuja para electricistas Longitud 430 mm	467415 430
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 180 mm	705800 180
Alicates de instalación Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	728787 200
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713700 200
Alicate pelacables PreciStrip 16 Para sección transversal de los conductores 16 mm ²	728631 16