

Garant**Juego de micrómetros para exteriores digitales HCT IP67 y Bluetooth,
Capacidad de medición: 0-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Clase de artículo	41B

Descripción**Ejecución:**

Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y **dígitos de 12 mm** en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de exteriores n.º 421575. Barras de ajuste incluidas.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
-----------------------	---

Serie	HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Tipo de pila	Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Número de barras de ajuste	3
Cantidad de pilas contenidas	4
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S2
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020430 0-100
Calibración DAkkS Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020440 0-100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------