




## Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 22



### Datos de pedido

Número de pedido	613810 22
GTIN	4013288221087
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

#### Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613610

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	22
--------------------	----

Posición anillo	15 grados
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Sistema de medidas métrico	sí
Sistema de medidas anglosajón	no
Modelo largo	no
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613800 5,5
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613800 6
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613800 7
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613800 8
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613800 10
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613800 11
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613800 12
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613800 13
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613800 14
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613800 15
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613800 16
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613800 17
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613800 18
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613800 19
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613800 20
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613800 21
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613800 22
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613800 24
Llave combinada Ancho de llave 27 mm	613800 27

Llave combinada Ancho de llave 30 mm	613800 30
Llave combinada Ancho de llave 32 mm	613800 32