

**metabo****Lijadora angular de batería con batería, Tipo: WL9-125****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 077127 WL9-125 |
| GTIN              | 4061792225633  |
| Clase de artículo | 03D            |

**Descripción****Ejecución:**

Lijadora angular robusta de 18 V con motor resistente y diseño delgado.

- **Metabo Quick para el cambio de disco sin herramientas con tuerca de apriete rápido.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: retroceso reducido al bloquear el disco, para una mayor protección del usuario.**
- **Arranque suave electrónico para un inicio suave.**
- **Protección contra re arranque: evita el arranque involuntario después del cambio de batería.**

**Ventaja:**

**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

Incluye una batería, cargador y metaBOX. Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de apriete rápido, asa adicional y 3 baterías Li-Power.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

**Descripción técnica**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Quality Dress | W 18 L 9-125 Quick |
|---------------|--------------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cantidad de baterías contenidas                   | 3                      |
| Peso sin batería                                  | 1,6 kg                 |
| Bloqueo contra re arranque                        | sí                     |
| Ø máximo de muela                                 | 125 mm                 |
| Peso  | 2,3 kg                 |
| Conexión de hombre muerto                         | no                     |
| Embalaje  | Metabox                |
| Arranque suave                                    | sí                     |
| Tipo batería                                      | Ion de litio           |
| Peso incluida batería                             | 2,3 kg                 |
| Parada kick back                                  | sí                     |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V          |
| Capacidad de la batería                           | 4 Ah                   |
| Tensión de batería                                | 18 V                   |
| Suministro de energía                             | a batería              |
| Velocidad de giro máxima                          | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Vibraciones máximas según EN                      | 5 m/s <sup>2</sup>     |
| Protección contra sobrecargas                     | sí                     |
| Tipo de producto                                  | Lijadoras angulares    |

## Accesorios

|  |              |
|--|--------------|
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah | 073870 5,2   |
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah   | 073870 4     |
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah   | 073870 2     |
| Cargador de batería Tipo ASC55                 | 073890 ASC55 |