

**Garant**
**Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 9**

**Datos de pedido**

Número de pedido	953392 9
GTIN	4067263723516
Clase de artículo	91A

**Descripción**
**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

**Idóneo para:**

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953392: 1 ud.

Destornillador para ranura GARANT n.º 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Profundidad en G	10
------------------	----

Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	9
Profundidad	250 mm
Anchura en G	8
Ejecución	con destornillador
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953392	952001 953392
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660032 2
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667702 0
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 00	667702 00
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2