

**Garant****Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	953432 13
GTIN	4067263723554
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953432: 1 ud.

Destornillador para ranura GARANT n.º 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	13
Profundidad	500 mm
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Ejecución	con destornillador
Profundidad en G	20
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20

Tipo de producto	Inserto de espuma rígida
------------------	--------------------------

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953432	952001 953432
--	---------------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 10 mm	660032 10
--	-----------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660032 2
---	----------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
---	------------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
---	------------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
---	----------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
---	------------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660032 6,5
---	------------

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 8 mm	660032 8
---	----------

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667702 0
--	----------

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 00	667702 00
---	-----------

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
--	----------

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2
--	----------

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 3	667702 3
--	----------