



Surtido de herramientas de mecánica "Robust45 Move" 90 piezas, Cantidad de herramientas: 90



Datos de pedido

Número de pedido	680108 90
GTIN	4003773086239
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Surtido de herramientas completo con un total de 90 herramientas de marca, 12 de las cuales son fabricadas por KNIPEX, en maleta para herramientas de alta calidad. Con unidad de transporte y mango telescópico.

Funda de polipropileno para las condiciones más duras: resistente al polvo, al agua y a altas temperaturas.

Contenido:

Alicate de corte diagonal: 1 ud. longitud 160 mm

Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas: 1 ud. longitud 200 mm

Cortapernos compacto CoBolt®: 1 ud. n.º 731752 tam. 200

Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.º 623550

Alicate de boca redonda plana con corte y mordazas rectas: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana con corte y mordazas acodadas: 1 ud.

Alicate de corte lateral para electrónica Super Knips®: 1 ud. n.º 726620 tam. 140

Alicates regulables Cobra®: 1 ud. n.º 705800 tam. 250

Tenazas llave: 1 ud. n.º 813702 tam. 250

Herramienta de pelado universal ErgoStrip®: 1 ud. n.º 728091 tam. 8-13

Navaja pelacables: 1 ud. n.º 844610 tam. 1

Nivel de burbuja: 1 ud. longitud 220 mm
 Juego de carraca de metal Zyklop, 1/4 pulgadas: 1 ud. n.º 630295 tam. S (28 piezas)
 Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica con soporte: 1 ud. 1,5 – 10 mm, 9 piezas
 Juego de llave combinada en soporte: 1 ud. 6 – 19 mm, 12 piezas
 Punteros automáticos: 1 ud. 60N - 130N
 Extractor de pasadores: 1 ud., Ø 3-10 mm, 6 piezas
 Metro plegable de madera: 1 ud. longitud 2 metros
 Martillo de herrero: 1 ud. tam. 300 g
 Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668260 de cada tam. 1; 2; 3
 Destornillador para Pozidriv: 1 ud. n.º 668270 de cada tam. 1; 2; 3
 Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 662200 de cada tam. 3,5; 4
 Destornillador para ranura con capuchón de golpe: 1 ud. n.º 660300 de cada tam. 5,5; 7; 9
 Destornillador para Torx® interior: 1 ud. n.º 625500 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Destornillador para electrónica para Phillips: 1 ud. n.º 668800 de cada tam. 00; 0
 Destornillador para electrónica para ranura: 1 ud. n.º 664600 de cada tam. 1,5; 2,5
 Maleta para herramientas: 1 ud. "Robust45 Move"

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en maleta para herramientas.

Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

Accesorios

Cortapernos compacto CoBolt® con hueco para corte Longitud total 200 mm	731752 200
Llave multifuncional TwinKey®	623550
Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® Longitud total 140 mm	726620 140
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 250 mm	705800 250
Tenazas llave Longitud total 250 mm	813702 250
Herramienta pelacables universal ErgoStrip® para Ø de cable 8-13 mm	728091 8-13
Navaja para electricistas Tipo 1	844610 1
	630295 S

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 28 piezas
Tipo S

Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1	668260 1
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2	668260 2
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 3	668260 3
Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1	668270 1
Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2	668270 2
Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 3	668270 3
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3,5 mm	662200 3,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm	662200 4
Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 5,5 mm	660300 5,5
Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 7 mm	660300 7
Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 9 mm	660300 9
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX10	625500 TX10
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX15	625500 TX15
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX20	625500 TX20
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX25	625500 TX25
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX30	625500 TX30
Destornillador para electrónica, para PhillipsKraftform Micro Tamaño de ranura en cruz 0	668800 0
Destornillador para electrónica, para PhillipsKraftform Micro Tamaño de ranura en cruz 00	668800 00
	664600 1,5

Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro
Anchura de filo b 1,5 mm

Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro
Anchura de filo b 2,5 mm

664600 2,5