

Garant**Surtido de herramientas universal 20 piezas, Cantidad de herramientas: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	680157 20
GTIN	4067263309185
Clase de artículo	61H

Descripción**Aplicación:**

Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y 2 cierres rápidos. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** con una forma especial.

Suministro:

Cinta métrica enrollable con mirilla: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627132 tam. 9 (9 piezas)
Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660032 de cada tam. 2,5; 4; 5,5
Destornillador ranura: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
Alicate universal: 1 ud. n.º 700940 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750110 tam. 200
Tijeras de trabajo: 1 ud. n.º 769240 tam. 175
Tenazas llave: 1 ud. n.º 813501 tam. 180
Cúter universal con cuchillas cortantes rompibles: 1 ud. n.º 845020

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en caja de plástico.

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2x3/1 o 2 uds. 951251 2x6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Longitud	510 mm
Altura	61 mm
Anchura	294 mm
Número de piezas	20
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 200 g	750110 200
Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio Longitud total 175 mm	769240 175
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813501 180
Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm	845020
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2

Caja modular Tipo 4

630305 4