



Lijadoras angulares batería, Tipo: M18CAGXPD



Datos de pedido

Número de pedido	077140 M18CAGXPD
GTIN	4002395263479
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:

- **motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.**

Suministro:

Incluye cargador, caperuza protectora, 2 rejillas protectoras contra el polvo, juego de sujeción, mango antivibratorio, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Quality Dress: M18CAG125XPD-502X

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Capacidad de la batería: 5 Ah

Tensión de batería: 18 V

Velocidad de giro máxima: 8500 min⁻¹

Descripción técnica

Capacidad de la batería	5 Ah
-------------------------	------

Tuerca de apriete rápido	sí
Tensión de batería	18 V
Peso	2,7 kg
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Parada kick back	no
Construcción del motor	motor EC sin escobillas
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s ²
Conexión de hombre muerto	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Arranque suave	sí
Profundidad de corte máxima	33 mm
Quality Dress	M18CAG125XPD-502X
Bloqueo contra re arranque	sí
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Protección contra sobrecargas	sí
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería, tipo de sujeción MB18 V	073816 MB18