



Surtido de puntas “Zyklop Pocket” con herramienta de accionamiento 17 piezas, Número de piezas: 17



Datos de pedido

Número de pedido	676230 17
GTIN	4013288223050
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Carraca Zyklop compacta con cargador de puntas integrado. Con carraca reversible de dientes finos (72 dientes) y ángulo de retorno de 5°. El montaje directo magnético convierte la carraca de 3/8 pulgadas en un destornillador de carraca de puntas con montaje de puntas de 1/4 pulgadas al mismo tiempo.

Contenido:

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, **BiTorsion**, longitud 50 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 675540 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx®: 1 ud. de cada n.º 675550 tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 8; 10; 13 mm

Soporte universal: 1 unidad con accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas

Carraca de dientes finos Zyklop Pocket: 1 ud. n.º 676635 con cabeza de carraca basculante

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Ranura
Quality Dress	8009 Zyklus Pocket Set 2
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Número de piezas	17
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675520 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675520 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675540 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675540 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX10	675550 TX10
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX15	675550 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX20	675550 TX20
	675550 TX25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx®
TX25

Soporte de cartucho para destornillador y carraca
de dientes finos "Zyklop Pocket" con puntas de 1/4
pulgada con carraca e imán Número de piezas 13

676635 13