

**Garant****Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 31****Datos de pedido**

Número de pedido	953202 31
GTIN	4067263723455
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953202: 1 ud.

Juego de destornilladores GARANT para Torx® n.º 625025 tam. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ud.

Juego de destornillador acodado de 6 caras GARANT n.º 627132 tam. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 ud.

Destornillador para ranura GARANT n.º 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Anchura	200 mm
Profundidad	600 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	31
Profundidad en G	24
Ejecución	con destornillador

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953202	952001 953202
Juego de llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring® Número de destornilladores 13	625025 13
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660032 2
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667702 0
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 00	667702 00
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2