

Garant**Juego de fresas con mango 8 piezas, GARANT Master Alu – muy basto, HM,
Número de fresas con mango: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	547605 8
GTIN	4067263736264
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Surtido de fresas de mango de MD Multi Cut con variantes de forma corrientes.

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una **elevada potencia de arranque de viruta** y, al mismo tiempo, una **marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado**. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.

- **Eliminación elevada de material.**
- **Movimiento estable.**
- **Reducida sollicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.**
- **Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.**

Ø mango 6 mm.

Las fresas con mango **GARANT** se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, rotura de bordes, enyesado,

soldadura y mecanizado de superficies.

Suministro:

1 ud. n.º 547600 de cada tam. AS0616 / AS1225 / C0616 / C1225 / D0807 / F0618 / F1225; L1020.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descripción técnica

Serie	GARANT Master Alu
Material de corte	HM
Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8
Tipo de producto	Fresa con mango

Accesorios

Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo AS0616	547600 AS0616
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo AS1225	547600 AS1225
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo C0616	547600 C0616
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo C1225	547600 C1225
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo D0807	547600 D0807
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo F0618	547600 F0618
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo F1225	547600 F1225
Fresa con mangoGARANT Master Alu – Muy basto (NE/Alu) Tipo L1020	547600 L1020