

Garant**Surtido de herramientas universal L 22 piezas, Número de piezas: 22****Datos de pedido**

Número de pedido	685522 22
GTIN	4067263309161
Clase de artículo	66H

Descripción**Ejecución:**

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5

Llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627132 tam. 9

Destornillador ranura: 1 ud. n.º 660032 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2

Alicates universales: 1 ud. n.º 700940 tam. 160

Inserto para la tapa: 1 ud. n.º 693352

Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.º 693370 tam. 5.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP X4
Peso	3,8 kg
Número de piezas	22
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 17X19 mm	610600 17X19
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Inserto para la tapa individual	693352
Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía Tipo 102	693330 102
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
Carro transportador "L-Trolley" con 5 estantes extraíbles Número de estantes extraíbles 5	693370 5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660030 2
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13