



Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 12,5-16mm



Datos de pedido

Número de pedido	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Hoja de datos

Suministro de energía	con pilas
Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	162 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Profundidad de medición estándar	62 mm
Límite de error	0,004 mm
Capacidad de medición	12,5 - 16 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Cable de conexión Duplex Tipo R2	498951 R2

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498951 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12