

Garant

Pie de rey de taller digital HCT IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	415371 300
GTIN	4069515008167
Clase de artículo	41A

Descripción

Ejecución:

Pies de rey digitales para taller IP67. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene®® agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

#Incluye 1 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Hoja de datos

Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura	0,01 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Tipo de pila	Pila redonda
Ø parte de medición interior	10 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,0005 pul
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Longitud del pico	100 mm
Clase de protección IP	IP 67
Serie	HCT
Desconexión automática	sí
Embalaje	Caja estable
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/415371-300>