



## Surtido de puntas 71 piezas, Número de piezas: 71



### Datos de pedido

Número de pedido	675597 71
GTIN	4067263107125
Clase de artículo	62F

### Descripción

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 4 ud. tam. 2; 2 ud. tam. 3  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40  
 2 ud. de cada tam. TX20; TX25  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 4,5; 5,5; 6,5  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 4; 5  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10  
 Adaptador: 1 mango para puntas C 6,3 - Cuadrado 1/4 pulgada  
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2  
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. 1; 2  
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 Mango con imán: 1 ud.

Mango con acoplamiento rápido: 1 ud.

## Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras con perforación
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador Torq-Set
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Número de piezas	71
Codificación de colores	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas