



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12BDD2



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Con motor CC de 4 polos que requiere poco mantenimiento, con un par de giro elevado.**
- **Sistema electrónico REDLINK™, gestión segura de la carga con protección contra sobrecarga para vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**
- **Longitud constructiva de solo 185 mm.**
- **Ajuste del par en 19 niveles; además, nivel de taladrado.**

Ventaja:

Muy compacto, solo 185 mm de longitud.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 y n.º 073840.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	22 mm
Empleo típico	Medium
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 400 min ⁻¹
Construcción del motor	Motor de 4 polos
Par de giro máximo duro	30 Nm
Capacidad de la batería	2 Ah
Peso	1,2 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 10 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1500 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	M12BDD-202C
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1