

**Cono de sujeción plano, SK 40, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302420 10
GTIN	4250122600244
Clase de artículo	36E

**Descripción****Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	10
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud total L	143 mm
Rosca M	M16
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
	308615 40

Tirante, 18CrNiMo7, junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

Tirante, junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40

Perno de apriete 45°, junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Tirante especial, sin rosca interior, junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308700 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste, junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Tirante, junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308650 40

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 10 mm

309900 10