



Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, Ø de mandril d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	302500 40
GTIN	4250122600800
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	27 mm
Longitud de voladizo medida A	52 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	40
Longitud cono portafresas L ₄	41 mm
Ø de mandril d ₁	40 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	40
Rosca M	M16
Longitud total L	172 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40

Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 40 mm	309870 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 40	309700 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
	308830 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado
para el tamaño del cono de gran inclinación 40
