

**Cono de sujeción plano, SK 40, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302420 6
GTIN	4250122600220
Clase de artículo	36E

Descripción**Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descripción técnica

Rosca M	M16
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	6
Longitud total L	143 mm
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 6 mm	309900 6