



Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	302500 16
GTIN	4250122600763
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Longitud total L	162 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Longitud de voladizo medida A	52 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	17 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	16
Rosca M	M16
Longitud cono portafresas L ₄	27 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	16
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16

Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm	309870 16
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 16	309680 16
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Llave de apriete ER 1/2 pulgada SW25 Para portapinzas de sujeción ER 16	309720 16
Llave de apriete ER Ranura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 16	309700 16

Llave especial Para \varnothing de mandrino 16 mm

309840 16

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308605 40