



Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, Ø de mandril d1: 22mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302500 22 |
| GTIN | 4250122600770 |
| Clase de artículo | 36E |

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Longitud cono portafresas L ₄ | 31 mm |
| Rosca M | M16 |
| Longitud total L | 164 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 52 mm |
| Llave especial adecuada n.º 309840 | 22 |
| Anillo de arrastre de recambio n.º 309870 | 22 |
| Ø de mandril d ₁ | 22 mm |
| Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre | 19 mm |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 22 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø de sujeción D ₁ | 22 mm |
| Adaptador | SK 40 A = 52 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma asiento | DIN 2080 |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Tipo de producto | Cono portafresas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308806 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308610 40 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308820 40 |
| Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm | 309840 22 |
| Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308605 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |
| Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 22 mm | 309870 22 |
| Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm | 309860 22 |
| TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308600 40 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308830 40 |