



Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	302500 32
GTIN	4250122600794
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	32
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Ø de mandril d ₁	32 mm
Rosca M	M16
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	24 mm
Longitud total L	169 mm
Longitud de voladizo medida A	52 mm
Longitud cono portafresas L ₄	38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32

Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm	309860 32
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 32	309700 32
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40

Anillo de arrastre Para \varnothing de mandrino 32 mm

309870 32