



Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores, Número de alicates: 8



Datos de pedido

Número de pedido	700156 8
GTIN	
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Articulación del alicate para anillos exteriores con **muelle de abertura integrado**.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719790 de cada tam. J1; J2; J11; J21.

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719890 de cada tam. A1; A2; A11; A21.

Nota:

Surtido con maleta, ver n.º 700155 tam. 8

Descripción técnica

Ø punta alicates para arandelas de seguridad interiores	1,25; 1,8 mm
---	--------------

para Ø de arandela de seguridad exterior	10 – 25; 19 – 60 mm
para Ø de arandela de seguridad interior	12 – 25; 19 – 60 mm
Almacenamiento en	Maleta de plástico
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores	130; 140; 175; 185 mm
Número de alicates	8
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior recto
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Ø punta alicates para arandelas seguridad exteriores	1,25; 1,8 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores	130; 140; 170; 180 mm
Norma	DIN 5254 A y B
Norma	DIN 5256 C y D
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad

Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J11	719790 J11
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J21	719790 J21
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2	719790 J2
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A11	719890 A11
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A2	719890 A2
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A1	719890 A1
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A21	719890 A21
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J1	719790 J1