

**Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302610 16 |
| GTIN | 4250122612841 |
| Clase de artículo | 36E |

Descripción**Ejecución:**

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------|
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 16 |
| Ø de sujeción D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Adaptador | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | ADB |

| | |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308830 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308806 40 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308785 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308790 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308765 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308795 40 |
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308820 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308760 40 |
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm | 309900 16 |