



### Lijadora angular GWX sin batería, Tipo: GWX1810SC



#### Datos de pedido

Número de pedido	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Clase de artículo	03C

#### Descripción

##### Ejecución:

- **Simple y rápido:** Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
- **Ya no se requiere ninguna llave adicional.**
- **Completo:** amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- **Máxima comodidad** gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
- **Fiable:** el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
- **¡Trabajo limpio sin molestos arañazos! Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-Lock.**

La lijadora angular tiene un módulo de conectividad Bluetooth y una interfaz de usuario, así como Drop Control, X-Brake y protección contra el reinicio. Los accesorios se pueden cambiar de forma rápida y cómoda gracias al sistema de clic X-LOCK sin llave.

##### Suministro:

Incluida empuñadura adicional de control de vibraciones, cubierta protectora, L-BOXX 136.

##### Nota:

Encontrará baterías ProCORE 18 V adecuadas y juegos de inicio en n.º 073857 tam. C18 y n.º 073865 tam. C18

#### Descripción técnica

## Hoja de datos

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Portaherramientas	Sistema X-LOCK
Intervalo de revoluciones	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Bloqueo contra re arranque	sí
Particularidad	Número de revoluciones variable; protección contra el reinicio; Drop Control
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Parada kick back	sí
Tensión de batería	18 V
Serie	Sistema X-LOCK
Peso	2 kg
Quality Dress	GWX 18V-10 SC
Ø máximo de muela	125 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo de producto	Lijadoras angulares

## Accesorios

Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18