

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas ESD completo con cajones, 26×24G, Altura mm / Modelo: 1000/6A**Datos de pedido**

Número de pedido	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. **Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Cajones superficie útil en G	26×24

no componentes conductores ESD	Todas las piezas de plástico
Cajón anchura útil en G	26
Cajón anchura útil	650 mm
Anchura	750 mm
Peso	141 kg
Cajón profundidad útil en G	24
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	900 mm
Cantidad de cajones	6
Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Dotación ESD	sí
Altura	1000 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carcasa del armario de herramientas ESD para cajones Altura 1000 mm	972450 1000
Cajón ESD50 kg Altura frontal de cajón 100 mm	972453 100
Cajón ESD50 kg Altura frontal de cajón 150 mm	972453 150
Cajón ESD50 kg Altura frontal de cajón 200 mm	972453 200

Cajón ESD 100 mm	972454 100
Cajón ESD 150 mm	972454 150
Cajón ESD 200 mm	972454 200