

HOLEX®
Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 corto, Ø de sujeción D1: 25 mm

Datos de pedido

Número de pedido	300300 25
GTIN	4045197144072
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308810/308830.

Norma: DIN 6359

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: AD

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Ø exterior D: 65 mm

Tornillo de amarre de recambio 309900: 25

Descripción técnica

Tornillo de amarre de recambio 309900	25
Ø de sujeción D ₁	25 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	65 mm

Adaptador	SK 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308812 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308700 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
	308660 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308820 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308830 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308810 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50