

Garant**Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 50 corto, MK interior: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	301170 2
GTIN	4045197285911
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Rectificado en el interior y en el exterior.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Cono Morse interior	2
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 12 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

Accesorios

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
	308785 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50