

Garant

Pie de rey digital IP54 con varilla de profundidad redonda y salida de datos, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG4104 150
GTIN	4069515051354
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

- **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.**
- **Larga vida útil de la batería.**
- **Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.**
- **Nuevo diseño moderno.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 5 pies de rey digitales n.º 412682 150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Lectura	1 mm
Varilla de profundidad	Ø 1,6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 54
Desviación de medición E MPE	±0,02 mm
Suministro de energía	Uso con pilas
Longitud del pico	40 mm
Lectura	5 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal
USP1	5 pies de rey, digitales, IP54 con varilla de profundidad redonda y salida de datos

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG4104 150