

LOCTITE**Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 2701**

Datos de pedido

Número de pedido	083301 2701
GTIN	4058093009185
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Fijador de roscas líquido.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Ideal para el uso en superficies pasivas, p. ej. aceros CrNi de alta aleación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	38 Nm
--------------------------------	-------

Para tamaño de rosca M hasta	M20
Quality Dress	LOCTITE 2701
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Forma	líquido
Duración a partir de la fecha de fabricación	17 mes
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	superficies galvanizadas
Color	verde
adecuado para material	Metal
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	evita que se agarrote
Punto de inflamación	93 °C
Capacidad	50 ml
Base química	Dimetacrilato
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Resistencia funcional según	6 h
Resistencia manual al cabo de	10 min
Viscosidad dinámica	500 - 900 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas
dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50