



## Cono de sujeción plano, SK 50, Ø de sujeción D1: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302440 25
GTIN	4250122600411
Clase de artículo	36E

### Descripción

**Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

### Descripción técnica

Longitud total L	207 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	25
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	25 mm
Rosca M	M24
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	65 mm
Adaptador	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
	308660 50

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 25 mm

309900 25