



Lijadora de banda GIS, Tipo: 790230



Datos de pedido

Número de pedido	077612 790230
GTIN	2050001681485
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GRIT GI para satisfacer las máximas exigencias de la industria: **de construcción robusta**, equipadas con **motores extremadamente potentes**.

- **Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.**
- **Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistema de sujeción de cinta patentado,**
- **seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.**

La solución ideal para todos aquellos que buscan exclusivamente una lijadora de banda sin posibilidades de ampliación. El tipo de construcción robusto, compacto y el manejo sencillo garantizan resultados de trabajo de primera clase. Altura de trabajo de fácil regulación, colector de virutas.

Suministro:

Incluye base de máquina, conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 2000 mm; grano 36.

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.º 558310 y sig. y n.º 558453-56.

Descripción técnica

Quality Dress	GIS 150
Peso	86 kg
Anchura de cinta	150 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹
Longitud de cinta	2000 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura total	540 mm
Altura total	1020 mm
Longitud total	970 mm
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120	558330 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40	558330 40
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60	558330 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 80	558330 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558453 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558453 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558453 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558453 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558454 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558454 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558454 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558454 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558456 36