


PRYOR

Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,
Altura de letra: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	085480 5
GTIN	5022044020160
Clase de artículo	08W

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm².**

Suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descripción técnica

Longitud tipos punzón	19,05 mm
Número de tipos de punzón utilizables	8
Altura tipo de punzón	8 mm
Altura de letra	5 mm
Longitud portapunzón	39 mm
Anchura tipo de punzón	4,8 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

Accesorios

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/7 mm	085481 5/7
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/E mm	085481 5/E
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/M mm	085481 5/M
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/8 mm	085481 5/8
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/V mm	085481 5/V
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/. mm	085481 5/.
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/T mm	085481 5/T
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/W mm	085481 5/W
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/U mm	085481 5/U
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/Y mm	085481 5/Y
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/L mm	085481 5/L

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/2 mm	085481 5/2
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/+ mm	085481 5/+
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/F mm	085481 5/F
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/5 mm	085481 5/5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/R mm	085481 5/R
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/D mm	085481 5/D
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/6 mm	085481 5/6
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5LEER mm	085481 5LEER
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/H mm	085481 5/H
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/& mm	085481 5/&
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/P mm	085481 5/P
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/1 mm	085481 5/1
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/N mm	085481 5/N
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/C mm	085481 5/C
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/0 mm	085481 5/0
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/S mm	085481 5/S
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/G mm	
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/I mm	085481 5/I
Tipos de acero intercambiables Surtido de números 0 – 9 Altura de letra 5 mm	085483 5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/Q mm	085481 5/Q
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/O mm	085481 5/O
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/, mm	085481 5/,
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/3 mm	085481 5/3
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/Z mm	085481 5/Z
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/9 mm	085481 5/9
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/A mm	085481 5/A
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/X mm	085481 5/X
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/K mm	085481 5/K
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/4 mm	085481 5/4
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5// mm	085481 5//
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/- mm	085481 5/-
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 5/B mm	085481 5/B
Soporte de tipo de letra, individual correspondiente al Juego n.º 085480 Adecuado para altura de letra 4-5 mm	085482 4-5