

**Portabrocas corto Forma A, SK 40, Gama de sujeción: 1-13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Clase de artículo	37D

Descripción**Ejecución:**

Para giro a la derecha y a la izquierda. Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Sujeción de brocas, avellanadores y escariadores en fresadoras.

Suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 13 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	43 mm
Llave de apriete de recambio	SW6
Adaptador	SK 40
Norma asiento	DIN 2080
Forma	A
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 6 mm	627481 6
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40