



Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	302900 22
GTIN	4250122613961
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	22 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Ø exterior D	40 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22

Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 22 mm	309870 22
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40

