



Lijadora de banda GI, Tipo: 790201



Datos de pedido

Número de pedido	077613 790201
GTIN	2050001676757
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GI de GRIT para satisfacer las altas exigencias de la industria:

Construcción robusta, con motores extremadamente potentes.

- **Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.**
- **Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistema de sujeción de banda patentado,**
- **Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.**

El **módulo básico** para el rectificado de cinta industrial.

- **Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.**
- **Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de viruta.**
- **Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.**

Aplicación:

Junto **con los pies de la máquina** n.º 077614 como **rectificadora de cinta**, con los **módulos de ampliación para rectificado de radios, longitudinal de superficies y excéntrico, y desbarbado.**

Suministro:

Incluye conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Nota:

Bandas de lija, ver n.º 558310 y siguientes, y n.º 558453-56.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	3000 min ⁻¹
Quality Dress	GI 75
Anchura de cinta	75 mm
Peso	65 kg
Longitud de cinta	2000 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558454 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558454 80
Base de máquina Tipo 99001003	077614 99001003
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558453 80
Base de máquina Tipo 99001004	077614 99001004
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558453 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120	558310 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60	558310 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558454 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558456 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558453 36
	558454 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120

558453 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40

558310 40

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 80

558310 80