



Cono de sujeción plano Whistle-Notch Forma ADB, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 16 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302720 16 |
| GTIN | 4250122613275 |
| Clase de artículo | 36E |

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de amarre y tornillo de tope.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Longitud de voladizo medida A: 63 mm

Ø exterior D: 48 mm

Tornillo de sujeción de recambio nº 309900: 16

Descripción técnica

| | |
|--|-------------|
| Longitud de voladizo medida A | 63 mm |
| Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 |
| Ø de sujeción D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Adaptador | BT 40 corto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | ADB |

| | |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308760 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308806 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308805 40 |
| Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308804 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308795 40 |
| Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308803 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308780 40 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308785 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308765 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308790 40 |