

Garant**Cono HT con perforaciones para conducto de refrigeración, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303451 20
GTIN	4045197644817
Clase de artículo	31H

Descripción**Ejecución:**

- Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.

Ventaja:

- Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.
- Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
- Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.

Aplicación:

Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

Suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	45,5 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm

Longitud de voladizo medida A	72,5 mm
Conos reductores adecuados	302160; 302155; 302150; 302165
Ø exterior D	49 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación para conducto de refrigeración	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40