

Garant**Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, Ø de sujeción D1: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300298 14
GTIN	4045197463432
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT –

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	14 mm
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Ø exterior D	44 mm
Adaptador	SK 50 corto

Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
	308615 50

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308720 50

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 12 mm

309900 12