



Plato de torno de cuatro mordazas, fundición, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, Ø exterior A: 100 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312000 100
GTIN	4019208027838
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. Los contraplatos brutos n.º 317000 se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral RöhM y mordazas

Paso E: 20 mm

Altura sin mordazas H₁: 50 mm
 Altura con mordazas H₂: 68 mm
 Ø de centrado B: 70 mm
 Profundidad de centraje C: 3 mm
 Cuadrillo de llave K: 8 mm

Descripción técnica

Peso	2,9 kg
Cuadrillo de llave K	8 mm
Altura sin mordazas H ₁	50 mm
Velocidad de giro máxima	4500 min ⁻¹
Ø de centrado B	70 mm
Paso E	20 mm
Altura con mordazas H ₂	68 mm
Ø exterior A	100 mm
Profundidad de centraje C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Fundición
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 100 mm	314700 100
Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 100 mm	314500 100
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 100 mm	314100 100
Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 100	315000 100

