

Garant**Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300330 6
GTIN	4045197283979
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT –

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	6
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
	308605 50

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 6 mm

309900 6