

Garant**Whistle Notch-alojamiento Forma ADB, SK 50 corto, Ø de sujeción D1: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300450 14
GTIN	4045197284556
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Con tornillo de tope. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

La herramienta se fija lateralmente con el tornillo de amarre y se apoya hacia atrás con el tornillo de tope. Ello permite un apriete sin holgura y un funcionamiento sin vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico **y superficie de apriete inclinada** (2°) según DIN 1835 E y DIN 6535 HE.

· **La pérdida de longitud como consecuencia del rectificado posterior frontal de la broca se puede corregir mediante regulación longitudinal axial en el portaherramientas.**

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Ø de sujeción D ₁	14 mm
Ø exterior D	44 mm
Adaptador	SK 50 corto

Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 25000 min ⁻¹
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
	308790 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 12 mm

309900 12