

HOLEX®
Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 50 corto, MK interior: 2

Datos de pedido

Número de pedido	301260 2
GTIN	4045197145994
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

- **Rectificado en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308810 – 308830.

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descripción técnica

Cono Morse interior	2
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 μm

Accesorios

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308810 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308700 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308830 50
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
	308765 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308720 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308760 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308820 50

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308812 50