



Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP, Tipo CP para ER: 32DI



Datos de pedido

Número de pedido	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

MiniSchlank = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

Cónico = todos los tamaños con "C".

Estándar = todos los otros tamaños.

Tuerca de apriete ER CP, **para discos de obturación HP.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

Gama de sujeción: 2 - 20 mm

Longitud total L: 30,1 mm

Ø exterior D: 50 mm

Par de apriete máximo: 140 Nm

Rosca: Tr40×1,5

Descripción técnica

Gama de sujeción	2 - 20 mm
Par de apriete máximo	140 Nm
Longitud total L	30,1 mm
Ø exterior D	50 mm
Serie	Centro P
Rosca	Tr40×1,5
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 6 mm	309668 6
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 15 mm	309668 15
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 5 mm	309668 5
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 12 mm	309668 12
Llave de rodillo CP para llave dinamométrica Tipo 32	309756 32
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 19 mm	309668 19
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 4 mm	309668 4
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 16 mm	309668 16
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 7 mm	309668 7
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 13 mm	309668 13

Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 20 mm	309668 20
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 18 mm	309668 18
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 9 mm	309668 9
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 11 mm	309668 11
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 8 mm	309668 8
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 2 mm	309668 2
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 3 mm	309668 3
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 10 mm	309668 10
Llave de rodillo CP Tipo 32	309754 32
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 17 mm	309668 17
Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 14 mm	309668 14