

Garant**Portabrocas corto Forma AD / B, SK 50, Gama de sujeción: 0,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con perforación de chip RFID de Balluff. Fallo de concentricidad máximo $\leq 20 \mu\text{m}$.

Soplado con chorro de perla de vidrio.

Suministro:

Incluida **llave de apriete** con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,5 - 16 mm
Longitud de voladizo medida A	106 mm
Tipo de construcción	Estándar
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 6
Ø exterior D	57 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 20 μm
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
	308785 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50